品番: EA998AD-13

品名:ヘルメット・通気孔付(スモーク・ロイヤルブルー)



販売価格	<b>5,290円</b> (税抜)/ 5,819円(税込)				
カタログ価 格	5,290円(税抜)/5,819円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/11 08:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2216ページ				



## 仕様

メーカー	トーヨーセフティー	型番	No.390F-OTSS-8
頭サイズ	53~62cm	重量	440g
カラー	青/スモーク	材質	ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂 ヒサシ・通気孔カバー:ポリカーボネー ト ヘッドバンド:高圧ポリエチレン樹脂 あごひも:合成繊維
消臭·防臭機能	アゴヒモ:備長炭入り繊維 汗止め:抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ:光触媒加工 スチロールライナー:コルコート処理	用途	飛来・落下物用 墜落時保護用に。

厚生労働省保護帽検定合格品

スチロールライナー、あごひも付

蒸れを防止する通気孔付ヘルメット。 帽体内の通気性をアップします。

ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。

電気工事には穴開きの防護帽は使えません。

消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)

帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.