

品番：EA998AM-1A

品名：ヘルメット(イヤーマフ付・オレンジ)



販売価格	7,790円(税抜) / 8,569円(税込)		
カタログ価格	7,790円(税抜) / 8,569円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/03 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2218ページ		



仕様

メーカー	トーヨーセフティー	型番	No.3225F
遮音	36dB(周波数4000Hzの場合)	カラー	オレンジ
頭サイズ	53cm~62cm	ヘルメット	飛来・落下物用、墜落時保護用(兼用)
イヤーマフ	騒音吸収用スポンジ	イヤーマフ遮音値	500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB
遮音値	22dB	重量	567g
材質	帽体:ABS イヤークップ:PE 取付部品・差込み部品:POM あごひも:合成繊維	用途	森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。

厚生労働省保護帽検定合格品

スチロールライナー入り(コルコート処理)

※コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。

備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。

汗止め:抗菌防臭加工素材

帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

内装:OT型内装 サイズ調整が簡単にできます。

イヤーマフは跳ね上げ可能です。

イヤーマフ:跳ね上げた状態で維持できます

イヤーマフを取り外すと保護帽のみで使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.