


品番：EA998BB-1

品名：ヘルメット(通気孔/シールド`レンズ`付/白)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2158ページ		



カタログ訂正

26/03/10 替内装+あごひも EA998BR-4は適合していません。(No.57 1160)

仕様

メーカー	谷沢製作所(タニザワ)	型番	1610V2J-SH(EPA)(W-3)T16
シリーズ	エアライト	頭サイズ	53~62cm
重量	520g	材質	ポリカーボネート
カラー	帽子体:ホワイト ひさし:グレー		

厚生労働省保護帽検定合格品

飛来・落下物、墜落時保護用

あごひも付

10個以上の注文でネーム入れができます。
(費用別途必要)

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。

リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。

丈夫で歪みが少なく、視界がクリアなHGシールド採用

両面ハードコートで耐久カアツ。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。

シールド面を帽体内部に出し入れ自由

透明ひさし+通気孔付きで更に快適

シールド面の引き出し最大長さ80mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.