

品番：EA998FH-13

品名：1600mm ツインランヤード(フルハーネス用/伸縮)



販売価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 07:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	藤井電気	型番	THL-2-NV93SV-21KS-2R23
長さ	収縮時:1150～1250mm 伸長時:1600mm	材質	伸縮式ストラップ:ポリエステル フック:アルミ
重量	約1280g	耐荷重	100kg以下(装備重量含む)
ストラップ幅	32mm	最大自由落下距離	2.3m
落下距離	4.4m	口開き	構造物側フック:50mm 人体側カラビナ:9mm
カラー	ブラック	付属品	フックハンガー×2
フルハーネス用			
第一種ショックアブソーバ			
伸縮自在・軽量・コンパクトでキंकの起きないランヤードです。			
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引っかかりなどを抑えることができます。			
伸縮自在ストラップは、袋ベルト二重構造で取り替え時期が明確に分かります。 内層のオレンジベルトが見えてくれば取替えのサインです。			
構造物側のフックは、外れ止め装置と安全装置にアルミ合金を採用した軽量型で、単管パイプに直接掛けられる大口徑フックです。			
フック連結部が360°回転することにより、自由な操作が可能です。			

人体側の小型カラビナは、アルミ合金を採用した軽量型です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.