

品番：EA998FH-2

品名：1600mm シングルランヤード(フルハーネス用/伸縮)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 20:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2238ページ		



仕様

メーカー	藤井電気	型番	THL-NV93SV-21KS-BK-R23
長さ	収縮時:1150～1250mm 伸長時:1600mm	材質	伸縮式ストラップ:ポリエステル フック:アルミ合金
重量	約780g	耐荷重	100kg以下(装備重量含む)
ストラップ幅	32mm	最大自由落下距離	2.3m
落下距離	4.4m	口開き	構造物側フック:50mm 人体側カラビナ:9mm
カラー	ブラック	付属品	フックハンガー×1

フルハーネス用

第一種ショックアブソーバ

伸縮自在・軽量・コンパクトでキंकの起きないランヤードです。

使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引っかかりなどを抑えることができます。

伸縮自在ストラップは、袋ベルト二重構造で取り替え時期が明確に分かります。
内層のオレンジベルトが見えてくれば取替えのサインです。

構造物側のフックは、外れ止め装置と安全装置にアルミ合金を採用した軽量型で、単管パイプに直接掛けられる大口径フックです。

フック連結部が360°回転することにより、自由な操作が可能です。

人体側の小型カラビナは、アルミ合金を採用した軽量型です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.