

品番：EA998HB-26

品名：1.75m シングルランヤード(柱上作業用)



販売価格	10,500円(税抜)／ 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/02/15 21:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2238ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	1234112
ランヤード種別	タイプ1	タイプ	シングル
ランヤード長	伸長時:1.75m	アンカー側接続タイプ	スナップフック
フルハーネス側接続タイプ	ウェブループ	開口径	構造物側のフック:19mm
使用荷重	130kg	重量	900g
柱上作業用のランヤード(シングルタイプ)です。			
フルハーネス接続側には金属を使用せず、ベルトループ型です。			
ねじれ防止のためのスィベル付きフックです。			
ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバーが付いています。 (ロープカバーが擦れて、ロープ本体が見えた場合は、交換してください)			