品番：EA998MB-120

品名：16mmx20m 親綱ロープ(水平用/緊張器付)

販売価格	33,400円（税抜）／ 36,740円（税込）			
カタログ価格	33,400円（税抜）／36,740円(税込)			
在庫数	最新在庫：6　（2025/06/24 18:13現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	2302ページ			



仕様

サイズ	φ16mm×20m	引張強度	ロープ：32kN フック：14kN （※保証値ではありません）
材質	ロープ：ニューテトロン（ポリエステル） 中芯部分：PPダンライン白 フック：スチール（FS-90Z） エンド緊張器側：スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)	構造	三つ打ち
フック開口部開き	50mm	カラー	黄（赤線入り）
重量(g)	4200	緊張器付フック部仕様	フック直結回転型 （97ハリップ回転式）

両端大口径フック付（片側緊張器付）、ロープエンド逆サツマ加工（折り返し編み）。

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。

手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。

収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。

※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。

※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。

※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.