

品番：EA998MB-30

品名：16mmx30m 親綱ロープ(垂直用)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/04/30 17:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2302ページ		



#### 仕様

サイズ	φ16mm×30m	引張強度	ロープ:32kN フック:14kN (※保証値ではありません)
材質	ロープ:ニューテトロン(ポリエステル) 中芯部分:PPダンライン白 フック:スチール(FS-90Z)	構造	三つ打ち
フック開口部開き	50mm	カラー	黄(赤線入り)
重量(g)	4500		

片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)

垂直移動用親綱ロープです。

収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。

※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。

※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。

※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.