

品番：EA998PE-112B

品名：墜落制止用器具(フルハーネス/蛇腹式ツインランヤード付)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 47,800円(税抜)／ 52,580円(税込)     |      |    |  |
| カタログ価格  | 47,800円(税抜)／52,580円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/02 22:09現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ |                              |      |    |  |



仕様

|                      |                                                                       |      |                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〈本体仕様〉               |                                                                       |      |                                                                                                              |
| サイズ                  | フリー                                                                   | 適応身長 | 150～190cm                                                                                                    |
| サイズ(mm)              | 胸ベルト:幅:45<br>肩ベルト:幅45<br>腿ベルト:幅45<br>尻当てベルト:幅45<br>胴ベルト:幅50(スライドバックル) | バックル | ワンタッチ式                                                                                                       |
| 重量                   | 約1,990g                                                               | 材質   | ベルト:ポリエステル<br>連結調節具:アルミニウム<br>D環:アルミニウム JIS7075<br>背中プレート:ポリエチレン樹脂<br>フックハンガー:ポリエチレン樹脂<br>背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂 |
| フルハーネス型第一種使用可能質量     | 100kg                                                                 |      |                                                                                                              |
| フルハーネス(蛇腹式ツインランヤード付) |                                                                       |      |                                                                                                              |
| アルミバックル作業ベルト付        |                                                                       |      |                                                                                                              |
| 背あて肩パット・腿あてパット付      |                                                                       |      |                                                                                                              |
|                      |                                                                       |      |                                                                                                              |

|                                      |         |          |                   |
|--------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| 100kgまで対応(体重+装飾品)                    |         |          |                   |
| ライトを当てると、ハーネスが反射します。                 |         |          |                   |
| 左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。           |         |          |                   |
| 着脱が容易なワンタッチバックル。<br>逆向きでは挿せない安全設計です。 |         |          |                   |
| 墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。           |         |          |                   |
| 収納袋付                                 |         |          |                   |
| 〈ランヤード仕様〉                            |         |          |                   |
| 仕様                                   | 蛇腹式2丁掛け | ストラップサイズ | 約25×1,700mm(最大伸長) |
| ストラップ材質                              | ポリエステル  | 最大自由落下距離 | 2,300mm           |
| 落下距離                                 | 4,500mm |          |                   |
| 第一種ショックアブソーバ付                        |         |          |                   |
| 100kgまで対応(体重+装飾品)                    |         |          |                   |
| フックはアルミ合金を採用した軽量タイプで左右色違いにしています。     |         |          |                   |
| 蛇腹式                                  |         |          |                   |

代替品

|                                                                                    |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | 品番   | EA998GA-6    |
|                                                                                    | コメント | 違い:メーカー、使用荷重 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.