品番：EA998PE-113A

品名：墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ/衝撃吸収ﾂｲﾝﾗﾝﾔｰﾄﾞ

販売価格	47,800円（税抜）／ 52,580円（税込）			
カタログ価格	47,800円（税抜）／52,580円(税込)			
在庫数	最新在庫：0 （2025/07/17 11:40現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				

カタログ訂正 22/01/14 (誤)平綱式（衝撃吸収タイプ）→(正)衝撃吸収ストラップ式（No.53 1205）

仕様

〈本体仕様〉			
〈ランヤード仕様〉			
サイズ	フリー	適応身長	150～190cm
サイズ(mm)	胸ベルト：幅：25 肩ベルト：幅45 腿ベルト：幅45 尻当てベルト：幅45 胴ベルト：幅50(スライドバックル)	重量	約1000g(ハーネスのみ)
材質	ベルト：ポリエステル 連結調節具：アルミニウム D環：アルミニウム JIS7075 背中プレート：ポリエチレン樹脂 フックハンガー：ポリエチレン樹脂 背あて肩パッド･腿パッド：EVA樹脂	バックル	ワンタッチ式
フルハーネス型第一種使用可能質量	100kg		
フルハーネス(衝撃吸収ストラップ式ツインランヤード付)			

「墜落制止用器具」新規格対応品
アルミバックル作業ベルト付
背あて肩パット・腿あてパット付
100kgまで対応(体重＋装飾品)
ライトを当てると、ハーネスが反射します。
左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。
着脱が容易なワンタッチバックル。 逆向きでは挿せない安全設計です。
墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。
収納袋付

仕様	衝撃吸収ストラップ式2丁掛け	ストラップサイズ	約30×1,350mm
ストラップ材質	ポリエステル	ストラップ材質	ポリエステル
フック類	アルミ製	重量	約1,020g
最大自由落下距離	2,000mm	落下距離	4,200mm

第一種ショックアブソーバ付
100kgまで対応(体重＋装飾品)
フックはアルミ合金を採用した軽量タイプで左右色違いにしています。
ランヤードのロープの中にショックアブソーバの機能を有したものが内蔵されています。

代替品

品番　EA998PE-1C

コメント　変更点：胸ベルトサイズ(幅)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.