

品番：EA998TB-27A

品名：27.0cm 安全靴(耐油)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/23 18:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | シモン (Simon) | 型番 | 1631390 |
| 商品名 | SF11P加工 | サイズ | 27.0cm |
| 幅 | 3E | 材質 | 甲被:牛革(型押しソフト)+特殊ウレタン加工 先芯:ワイドACM樹脂先芯 中敷:クレイドルソール 靴底: SX3層底SFソール(SXウレタン+2層SXラバー) |
| 重量 | 840g(26.0cm/両足) | 規格 | JIS T 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H |

滑りにくい構造・デザイン・素材

優れた耐油・耐薬品性

柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現

フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口

接地面積が大きく安定感に優れたフラットソール

足裏への足圧を心地よく分散し、足裏全体に快適さを生み出すクレイドル・インソール搭載

足あたりを軽減し、軽くて強いワイドACM樹脂先芯

甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン

つま先部分を上げた形状(トゥスプリング)でつまずき防止

抗菌・防臭加工

JISの耐滑性F2合格

JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.