

品番：EA998TB-28A

品名：28.0cm 安全靴(耐油)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 17:25現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ			



### 仕様

メーカー	シモン (Simon)	型番	1631390
商品名	SF11P加工	サイズ	28.0cm
幅	3E	材質	甲被:牛革(型押しソフト)+特殊ウレタン加工 先芯:ワイドACM樹脂先芯 中敷:クレイドルソール 靴底: SX3層底SFソール(SXウレタン+2層SXラバー)
重量	840g(26.0cm/両足)	規格	JIS T 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H

滑りにくい構造・デザイン・素材

優れた耐油・耐薬品性

柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現

フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口

接地面積が大きく安定感に優れたフラットソール

足裏への足圧を心地よく分散し、足裏全体に快適さを生み出すクレイドル・インソール搭載

足あたりを軽減し、軽くて強いワイドACM樹脂先芯

甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン

つま先部分を上げた形状(トゥスプリング)でつまずき防止

抗菌・防臭加工

JISの耐滑性F2合格

JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.