

品番：EA998VA-24.5A

品名：24.5cm 安全靴(耐油底)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,600円(税抜) / 12,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,600円(税抜) / 12,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/17 20:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
| カタログページ | 2209ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|-----|-------------------------------|
| メーカー | シモン (Simon) | 型番 | 1630090 |
| 商品名 | SF18黒 | 規格 | JIS T 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H |
| 材質 | 甲部:牛革(型押しソフト)+メッシュ、 中敷:クレイドル・インソール、 ソール: SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) | サイズ | 24.5cm |
| 幅 | 3E | 重量 | 860g(26.0cm/足で) |

優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。

柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。

耐油性、耐滑性、衝撃吸収性に優れています。

ワイドACM樹脂先芯・かかとに再帰反射材採用

甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」

抗菌防臭加工のインソール

装着しやすく、ソフトな履き心地
「履きロククッション」

障害物や路面の凸凹を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

接地面積が大きく安定感に優れるフラット・ソールを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.