

品番：EA999MH-20

品名：6.0kg 加圧式ABC消火器



販売価格	34,600円(税抜)／ 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜)／38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/11 14:37現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2348ページ		



仕様

メーカー	モリタ宮田工業	型番	EFC20D
仕様	20型	薬剤量	6.0kg
サイズ(mm)	240×164×595(H)	能力単位	A-5、B-12、C
型式番号	消第27～25号	放射時間	約15秒
放射距離	6～9m	材質	鉄製
重量	約11.5kg	使用温度範囲	－30～＋40℃
ホース長	460mm		
粉末ABC			
業務用			
加圧式			
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。			
底部には樹脂加工を施し、底面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします。			
不要消火器から取り出した薬剤を再生し、40％以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は、植物の肥料に再生しています。			
リサイクルシール付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.