

品番：EA999MM-10

品名：3.0kg 蓄圧式ABC消火器(高性能/4ヶ国語対応)



販売価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/06 16:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2409ページ		



仕様

メーカー	モリタ宮田工業	型番	MKA10B
仕様	10型	薬剤量	3.0kg
サイズ(mm)	200×440(H)	能力単位	A-4、B-12、C
型式番号	消第2019～10号	放射時間	約14秒
放射距離	3～6m	材質	アルミニウム
重量	約3.9kg	使用温度範囲	－30℃～＋40℃
アルテシモ・プラスの特徴	火災発生時により早く、確実に消火しやすいよう、消火能力を著しく向上させた高性能型消火器です。 従来の10型消火器に比べ、約2分の1の時間で消火することができます。	推奨施設	危険物施設、工場、ガソリンスタンド等に加え、重要文化財への設置にも対応します。
業務用			
蓄圧式			
粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器			
4ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)			
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。			
あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル			

レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器
消火薬剤にリン酸アンモニウムを90%以上含有することにより、油火災（B火災）への消火能力が大幅に向上し、短時間で確実な初期消火が可能。
他鉄容器に比べアルミ容器で軽量タイプ。20型と同等の消火力
リサイクルシール付
アルミ素材を採用し継ぎ目（溶接）のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。
底部には樹脂加工を施し、床面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.