

品番：EA999X-15A

品名：[煙感知式]住宅用火災警報器(親機＋子機)



販売価格	20,000円(税抜)／ 22,000円(税込)			
カタログ価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/16 02:38現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	パナソニック	型式	SHK6902KP
仕様	親器＋子器セット	特長	日本消防検定協会鑑定品
形状	露出型 薄型	検定番号	親器:住警第26～34号 子器:住警第26～35号
感知方式	煙式(光電式2種)	警報音・音声警報	ピーク値:1mにて約90dB (自社測定による)(ビュービュー 火事です 火事です)
連動警報開始時間	発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかる こともあります)	電源方式	専用リチウム電池(付属) (交換用電池品番:SH384552520) ×1本
電池寿命	約10年	電池切れ警報期間	約1週間
LEDお知らせ	○	警報停止機能	引きひもを引くか警報停止ボタンを押 すと、約5分警報が停止します。
火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。			
連動可能台数	1システム:親器は必ず1台、子器は14 台まで	自動試験機能	○
自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停 止します。	使用温度範囲	0℃～+40℃
推奨設置場所	寝室・居室・階段・廊下など	設置位置	天井面・壁面

サイズ	φ 100×26(H)mm	重量	親器:約120g(電池含む) 子器:約120g(電池含む)
発信出力	10mW	使用周波数	親器 CH1固定:(426.6625/426.7625)MHzの2波(小電力セキュリティ) 子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定:(426.6625)MHzの1波(小電力セキュリティ)
IDの数	約1兆通り	電波の到達距離(親器～子器間)	障害物のない場所での水平見通し距離約100m (周囲環境により短くなります。)
パッケージサイズ	270(W)×56(D)×230(H)mm	付属品	専用リチウム電池(2個)、 取付用木ネジ(4本)、 石こうボード用取付プラグ(4本)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.