

品番：EA999X-17A

品名：住宅用火災警報器(子機)(煙感知式)



販売価格	9,890円(税抜)／10,879円(税込)		
カタログ価格	9,890円(税抜)／10,879円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/04 19:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	SHK6420KP
仕様	子器のみ	特長	日本消防検定協会鑑定品
形状	露出型 薄型	検定番号	住警第26～35号
感知方式	煙式(光電式2種)	警報音・音声警報	ピーク値:1mにて約90dB (自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
連動警報開始時間	発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかる こともあります)	電源方式	専用リチウム電池(付属) (交換用電池品番:SH384552520) ×1本
電池寿命	約10年	電池切れ警報期間	約1週間
LEDお知らせ	○	警報停止機能	引きひもを引くか警報停止ボタンを押 すと、約5分警報が停止します。
火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。			
連動可能台数	1システム:親器は必ず1台、子器は14 台まで	自動試験機能	○
自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停 止します。	使用温度範囲	0℃～+40℃
推奨設置場所	寝室・居室・階段・廊下など	設置位置	天井面・壁面

サイズ	φ100×26(H)mm	本体質量	約120g(電池含む)
発信出力	10mW	使用周波数	子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定： (426.6625)MHzの1波(小電力セキュリティ)
IDの数	約1兆通り	電波の到達距離(親器～子器間)	障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)
パッケージサイズ	150(W)×56(D)×230(H)mm	付属品	専用リチウム電池(1個)、 取付用木ネジ(2本)、 石こうボード用取付プラグ(2本)

代替品

	品番	EA999X-17C
	コメント	変更点: AiSEG連携機能付加

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.