

品番：EA999X-17C

品名：住宅用火災警報器(子機)(煙感知式)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2347ページ		



火災をワイヤレス連動で火元を声で素早くお知らせします。

### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	SHK74202P
仕様	子機のみ	感知方式	煙式(光電式2種)
音量	ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)	電源	専用リチウム電池(付属)
電池寿命	約10年	取付場所	天井面、壁面
推奨設置場所	寝室・居室・階段・廊下など	サイズ	φ100×25mm
重量	約115g(電池含む)	形状	露出型 薄型
連動可能台数	1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで	連動警報開始時間	発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
交換時期お知らせ	作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ	電池切れ警報期間	約1週間
警報停止機能	警報停止ボタンを押すと警報が停止します。	自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
使用温度範囲	0℃~40℃	発信出力	10mW
電波の到達距離(親器)	障害物のない場所での水平見通し距離	付属品	取付用木ねじ

～子器間)	離約100m(周囲環境により短くなります。)	
屋内専用		
あかり(白色LED)付で夜間の避難をサポートします。		
AiSEG2連携で、もしもの安心をサポートします。		
電池式で配線不要、位置合わせ不要で取り付け簡単です。		
定期的な電波チェックで信頼性を確保します。(約1日に1回)		
感度を自動補正して検知性能を維持します。		
見やすい作動灯と押しやすい警報停止ボタン		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.