品番: EA999X-17C

品名:住宅用火災警報器(子機)(煙感知式)



販売価格	<b>10,700円</b> (税抜)/ 11,770円(税込)				
カタログ価格	10,700円(税抜)/11,770円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/27 01:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2409ページ				

















火災をワイヤレス連動で火元を声で素早くお知らせします。

## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	SHK74202P
仕様	子機のみ	感知方式	煙式(光電式2種)
音量	ピーク値:1mにて約90dB(検定基準 にもとづく自社測定による)	電源	専用リチウム電池(付属)
電池寿命	約10年	取付場所	天井面、壁面
推奨設置場所	寝室・居室・階段・廊下など	サイズ	φ100×25mm
重量	約115g(電池含む)	形状	露出型 薄型
連動可能台数	1システム:親器は必ず1台、子器は14 台まで	連動警報開始時間	発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかる こともあります)
交換時期お知らせ	作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯 (警報停止ボタン)を押すと音声でお知 らせ	電池切れ警報期間	約1週間
警報停止機能	警報停止ボタンを押すと警報が停止し ます。	自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停 止します。
使用温度範囲	0℃~40℃	発信出力	10mW
電波の到達距離(親器	障害物のない場所での水平見通し距	付属品	取付用木ねじ

~子器間)	離約100m(周囲環境により短くなりま す。)			
屋内専用				
あかり(白色LED)付で夜間の避難をサポートします。				
AiSEG2連携で、もしもの安心をサポートします。				
電池式で配線不要、位置合わせ不要で取り付け簡単です。				
定期的な電波チェックで信頼性を確保します。(約1日に1回)				
感度を自動補正して検知性能を維持します。				
見やすい作動灯と押しやすい警報停止ボタン				

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.