

品番：**EB758YS-7B**

品名：[単4x 1本](充電式ニッケル水素電池)



販売価格	<b>700円</b> (税抜) / 770円(税込)		
カタログ価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/04/25 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



**単4**

#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BK-4MCD/4H
入数	1本	繰り返し使用回数	約600回
容量	min.800mAh	サイズ	φ10.5×44.5mm
使用温度範囲	-20℃~50℃	電圧	1.2V
重量	約13g(1本あたり)		

スタンダードモデル

単4形

ニッケル水素電池

充電式

min.800mAhで、1回の充電で長もち。(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)

低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。

自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

