

品番：EP258A-15

品名：[EC限定]18- 35mm デジ タル内径測シリンダ-ゲ-ジ



販売価格	28,240円(税抜)／ 31,064円(税込)		
カタログ価格	28,240円(税抜)／31,064円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/29 19:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



★オンラインショップ限定★20%オフ!【8/29まで】

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-35D
測定範囲	18～35mm	広範囲精度	15 μm
最小目盛	0.002mm	測定子の有効ストローク	1.2mm
測定深さ	150mm	隣接誤差	5 μm
替ロッド	EA725MC-119～127	替ワッシャー	EA725MC-71、-72
換えロッド	2.0mmとび9本	換えワッシャ	0.5・1mm各1枚
電源	CR2032×1個	本体幅	66mm
本体高さ	338mm	奥行	40mm
材質	本体:スチール 測定子:軸受鋼	重量	360g
付属品	●木箱 ●換えロッドx9 ●換えワッシャx2 ●スパナ ●CR2032(テスト用)	用途	内径測定用に
注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

	●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。	
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。		
デジタルインジケータを標準装備しています。		
ABS(絶対測定)機能付です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.