


品番 : EP339BA-2

品名 : 【バナー特価】[充電式]ヘッドライト/LED/広角照明



販売価格	9,679円(税抜) / 10,647円(税込)		
カタログ価格	9,679円(税抜) / 10,647円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/01/26 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



充電池と乾電池の使い分けが可能です

仕様

元品番	EA758RX-15S		
使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	明るさ	<p>【充電池使用時】</p> <p>強(メイン):500ルーメン 中(メイン):250ルーメン 弱(メイン):50ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン</p> <p>【アルカリ電池使用時】</p> <p>強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(メイン):40ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン</p>
電池寿命	<p>【充電池使用時】</p> <p>強(メイン):6.5時間 中(メイン):8時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間</p> <p>【アルカリ電池使用時】</p>	光源	白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ)

	強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間 強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間		
電源	USB充電式リチウムイオン電池(付属) 又は単3電池×3本(別売)	サイズ	69(W)×45(D)×50(H)mm
重量	275g(電池含)	防水性能	IPX6
ベルト幅	25mm	照射距離	【充電池使用時】 強:61m 中:43m 弱:19m 【アルカリ電池使用時】 強:50m 中:36m 弱:16m
照射パターン	ワイドビーム(固定)	プラグ	2P
バッテリー 充放電回数	500回		

USB-ACアダプター付のセット品です。

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

USB-ACアダプタ(EA940CD-201D)を使用しても充電が可能です。

充電式で140°の広角照射タイプ

ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド

すべりにくくずれにくいゴムのヘッドバンドでヘルメットに最適

ヘッド角度調整可能

電池蓋は開閉に便利なスライド式

※ルーメン・電池寿命は充電池使用時の値です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.