

10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)のバリエーション



| EA品番        | 商品名                             | 入数 | 販売価格<br>(税抜) | カタログ価格<br>(税抜) |
|-------------|---------------------------------|----|--------------|----------------|
| EA351FD-10  | 10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 140円         | 140円           |
| EA351FD-15  | 15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 160円         | 160円           |
| EA351FD-20  | 20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 175円         | 175円           |
| EA351FD-25  | 25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 210円         | 210円           |
| EA351FD-32  | 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 270円         | 270円           |
| EA351FD-40  | 40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 315円         | 315円           |
| EA351FD-65  | 65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 575円         | 575円           |
| EA351FD-80  | 80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 715円         | 715円           |
| EA351FD-100 | 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) | 1  | 890円         | 890円           |
| EA351FD-125 | 125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) | 1  | 1,190円       | 1,190円         |
| EA351FD-150 | 150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) | 1  | 1,610円       | 1,610円         |
| EA351FE-10  | 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 190円         | 190円           |
| EA351FE-15  | 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 210円         | 210円           |
| EA351FE-20  | 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 245円         | 245円           |
| EA351FE-25  | 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 310円         | 310円           |
| EA351FE-32  | 32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 385円         | 385円           |
| EA351FE-40  | 40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 455円         | 455円           |
| EA351FE-50  | 50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 595円         | 595円           |
| EA351FE-65  | 65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 855円         | 855円           |
| EA351FE-80  | 80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1  | 1,030円       | 1,030円         |
| EA351FE-100 | 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) | 1  | 1,340円       | 1,340円         |
| EA351FE-125 | 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) | 1  | 1,780円       | 1,780円         |
|             |                                 |    |              |                |

|             |                                    |   |        |        |
|-------------|------------------------------------|---|--------|--------|
| EA351FE-150 | 150A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1 | 2,370円 | 2,370円 |
| EA351FF-10  | 10A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)   | 1 | 250円   | 250円   |
| EA351FF-15  | 15A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)   | 1 | 310円   | 310円   |
| EA351FF-20  | 20A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)   | 1 | 335円   | 335円   |
| EA351FF-25  | 25A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)   | 1 | 400円   | 400円   |
| EA351FF-32  | 32A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)   | 1 | 490円   | 490円   |
| EA351FF-40  | 40A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)   | 1 | 595円   | 595円   |
| EA351FF-50  | 50A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)   | 1 | 770円   | 770円   |
| EA351FF-80  | 80A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)   | 1 | 1,400円 | 1,400円 |
| EA351FF-100 | 100A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1 | 1,730円 | 1,730円 |
| EA351FF-125 | 125A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1 | 2,300円 | 2,300円 |
| EA351FF-150 | 150A/3.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/5K)  | 1 | 3,170円 | 3,170円 |
| EA351FG-10  | 10A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 150円   | 150円   |
| EA351FG-15  | 15A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 170円   | 170円   |
| EA351FG-20  | 20A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 200円   | 200円   |
| EA351FG-25  | 25A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 265円   | 265円   |
| EA351FG-32  | 32A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 325円   | 325円   |
| EA351FG-40  | 40A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 350円   | 350円   |
| EA351FG-50  | 50A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 475円   | 475円   |
| EA351FG-65  | 65A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 625円   | 625円   |
| EA351FG-80  | 80A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 730円   | 730円   |
| EA351FG-100 | 100A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 1,010円 | 1,010円 |
| EA351FG-125 | 125A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 1,370円 | 1,370円 |
| EA351FG-150 | 150A/1.5mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 1,780円 | 1,780円 |
| EA351FH-10  | 10A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 200円   | 200円   |
| EA351FH-15  | 15A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 220円   | 220円   |
| EA351FH-20  | 20A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 325円   | 325円   |
| EA351FH-25  | 25A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 405円   | 405円   |
| EA351FH-32  | 32A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 460円   | 460円   |
| EA351FH-40  | 40A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 495円   | 495円   |
| EA351FH-50  | 50A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 680円   | 680円   |
| EA351FH-65  | 65A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 970円   | 970円   |
| EA351FH-80  | 80A/2.0mm 内フランジ*ハ°ッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 1,120円 | 1,120円 |
|             |                                    |   |        |        |

|             |                                   |   |        |        |
|-------------|-----------------------------------|---|--------|--------|
| EA351FH-100 | 100A/2.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 1,520円 | 1,520円 |
| EA351FH-125 | 125A/2.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 1,980円 | 1,980円 |
| EA351FH-150 | 150A/2.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 2,620円 | 2,620円 |
| EA351FJ-10  | 10A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 265円   | 265円   |
| EA351FJ-15  | 15A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 305円   | 305円   |
| EA351FJ-20  | 20A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 405円   | 405円   |
| EA351FJ-25  | 25A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 515円   | 515円   |
| EA351FJ-32  | 32A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 605円   | 605円   |
| EA351FJ-40  | 40A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 680円   | 680円   |
| EA351FJ-50  | 50A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 700円   | 700円   |
| EA351FJ-65  | 65A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 1,300円 | 1,300円 |
| EA351FJ-80  | 80A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K)  | 1 | 1,480円 | 1,480円 |
| EA351FJ-100 | 100A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 2,020円 | 2,020円 |
| EA351FJ-125 | 125A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 2,620円 | 2,620円 |
| EA351FJ-150 | 150A/3.0mm 内フランジ*パッキン(耐熱・耐蒸気/10K) | 1 | 3,500円 | 3,500円 |

### 株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.