

10A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA351GG-10	10A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	315円	315円
EA351GG-15	15A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	350円	350円
EA351GG-20	20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	400円	400円
EA351GG-32	32A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	610円	610円
EA351GG-40	40A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	715円	715円
EA351GG-65	65A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	1,130円	1,130円
EA351GG-80	80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	1,470円	1,470円
EA351GG-100	100A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	1,730円	1,730円
EA351GG-125	125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	2,430円	2,430円
EA351GG-150	150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	3,110円	3,110円
EA351GH-10	10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	455円	455円
EA351GH-15	15A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	490円	490円
EA351GH-20	20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	595円	595円
EA351GH-25	25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	645円	645円
EA351GH-32	32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	945円	945円
EA351GH-40	40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	1,070円	1,070円
EA351GH-50	50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	1,190円	1,190円
EA351GH-65	65A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	1,690円	1,690円
EA351GH-100	100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	2,560円	2,560円
EA351GH-125	125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	3,610円	3,610円
EA351GH-150	150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	4,600円	4,600円
EA351GJ-10	10A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	630円	630円

EA351GJ-15	15A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	645円	645円
EA351GJ-20	20A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	800円	800円
EA351GJ-40	40A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	1,380円	1,380円
EA351GJ-80	80A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	2,880円	2,880円
EA351GJ-100	100A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	3,380円	3,380円
EA351GJ-125	125A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	4,800円	4,800円
EA351GJ-150	150A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/5K)	1	6,260円	6,260円
EA351GK-10	10A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	420円	420円
EA351GK-15	15A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	460円	460円
EA351GK-20	20A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	515円	515円
EA351GK-25	25A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	770円	770円
EA351GK-32	32A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	845円	845円
EA351GK-40	40A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	970円	970円
EA351GK-50	50A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	1,210円	1,210円
EA351GK-65	65A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	1,410円	1,410円
EA351GK-80	80A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	1,680円	1,680円
EA351GK-100	100A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	2,250円	2,250円
EA351GK-125	125A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	2,950円	2,950円
EA351GK-150	150A/1.5mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	3,660円	3,660円
EA351GL-10	10A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	625円	625円
EA351GL-15	15A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	680円	680円
EA351GL-20	20A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	810円	810円
EA351GL-25	25A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	1,190円	1,190円
EA351GL-32	32A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	1,280円	1,280円
EA351GL-40	40A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	1,480円	1,480円
EA351GL-50	50A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	1,810円	1,810円
EA351GL-65	65A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	2,140円	2,140円
EA351GL-80	80A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	2,550円	2,550円
EA351GL-100	100A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	3,390円	3,390円
EA351GL-125	125A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	4,430円	4,430円
EA351GL-150	150A/2.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	5,440円	5,440円
EA351GM-10	10A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	845円	845円
EA351GM-15	15A/3.0mm全面フランジ°ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K)	1	915円	915円

EA351GM-20	20A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	990円	990円
EA351GM-25	25A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	1,560円	1,560円
EA351GM-32	32A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	1,680円	1,680円
EA351GM-40	40A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	1,870円	1,870円
EA351GM-50	50A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	2,420円	2,420円
EA351GM-65	65A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	2,820円	2,820円
EA351GM-80	80A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	3,390円	3,390円
EA351GM-100	100A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	4,510円	4,510円
EA351GM-125	125A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	5,840円	5,840円
EA351GM-150	150A/3.0mm全面フレンジ*ハ°ツキン(耐熱・耐蒸気/10K	1	7,250円	7,250円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.