

75mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハート・乾式)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA366FL-6	75mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	5,130円	5,130円
EA366FL-7	75mmx15m/#180 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	5,130円	5,130円
EA366FL-8	75mmx15m/#240 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	5,130円	5,130円
EA366FL-9	75mmx15m/#320 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	5,130円	5,130円
EA366FL-10	75mmx15m/#400 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	5,130円	5,130円
EA366FL-23	100mmx15m/# 80 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	6,800円	6,800円
EA366FL-24	100mmx15m/#100 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	6,520円	6,520円
EA366FL-25	100mmx15m/#120 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	6,520円	6,520円
EA366FL-26	100mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	6,520円	6,520円
EA366FL-27	100mmx15m/#180 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	6,520円	6,520円
EA366FL-28	100mmx15m/#240 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	6,520円	6,520円
EA366FL-29	100mmx15m/#320 研磨紙ロール(ハート・乾式)	1	6,520円	6,520円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.