

100mmx15m/# 40 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA366FM-21	100mmx15m/# 40 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)	1	7,480円	7,480円
EA366FM-25	100mmx15m/#120 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)	1	6,280円	6,280円
EA366FM-27	100mmx15m/#180 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)	1	6,280円	6,280円
EA366FM-28	100mmx15m/#240 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)	1	6,280円	6,280円
EA366FM-29	100mmx15m/#320 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)	1	6,280円	6,280円
EA366FM-30	100mmx15m/#400 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)	1	6,280円	6,280円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.