
55, 65, 75℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格（税抜）	カタログ価格（税抜）
EA722ZC-55	55, 65, 75℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-60	60, 70, 80℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-65	65, 75, 85℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-70	70, 80, 90℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-75	75, 85, 95℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-80	80, 90,100℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-85	85, 95,105℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-90	90,100,110℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-95	95,105,115℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-100	100,110,120℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-105	105,115,125℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-110	110,120,130℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-120	120,130,140℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-130	130,140,150℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-140	140,150,160℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-150	150,160,170℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-160	160,170,180℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-170	170,180,190℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円
EA722ZC-180	180,190,200℃ 示温材(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ/20枚)	20	5,600円	5,600円

株式会社エスコ
大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.