

15mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)のバリエーション



| EA品番      | 商品名                   | 入数 | 販売価格<br>(税抜) | カタログ価格<br>(税抜) |
|-----------|-----------------------|----|--------------|----------------|
| EA822A-15 | 15mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-16 | 16mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-17 | 17mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-18 | 18mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-19 | 19mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-20 | 20mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-21 | 21mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-22 | 22mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-23 | 23mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-24 | 24mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-25 | 25mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 2,440円       | 2,440円         |
| EA822A-26 | 26mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,040円       | 3,040円         |
| EA822A-27 | 27mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,040円       | 3,040円         |
| EA822A-28 | 28mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,040円       | 3,040円         |
| EA822A-30 | 30mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,040円       | 3,040円         |
| EA822A-31 | 31mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,470円       | 3,470円         |
| EA822A-32 | 32mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,750円       | 3,750円         |
| EA822A-33 | 33mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,750円       | 3,750円         |
| EA822A-34 | 34mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,750円       | 3,750円         |
| EA822A-35 | 35mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 3,750円       | 3,750円         |
| EA822A-36 | 36mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 4,530円       | 4,530円         |
| EA822A-37 | 37mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1  | 4,530円       | 4,530円         |
|           |                       |    |              |                |

|           |                       |   |        |        |
|-----------|-----------------------|---|--------|--------|
| EA822A-38 | 38mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 4,530円 | 4,530円 |
| EA822A-39 | 39mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 4,190円 | 4,190円 |
| EA822A-40 | 40mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 4,530円 | 4,530円 |
| EA822A-42 | 42mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 5,480円 | 5,480円 |
| EA822A-43 | 43mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 5,480円 | 5,480円 |
| EA822A-44 | 44mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 5,480円 | 5,480円 |
| EA822A-45 | 45mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 5,480円 | 5,480円 |
| EA822A-48 | 48mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 6,350円 | 6,350円 |
| EA822A-49 | 49mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 5,880円 | 5,880円 |
| EA822A-50 | 50mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 6,350円 | 6,350円 |
| EA822A-51 | 51mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 7,380円 | 7,380円 |
| EA822A-52 | 52mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 7,380円 | 7,380円 |
| EA822A-53 | 53mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 7,380円 | 7,380円 |
| EA822A-55 | 55mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 7,380円 | 7,380円 |
| EA822A-56 | 56mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 7,940円 | 7,940円 |
| EA822A-57 | 57mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 7,940円 | 7,940円 |
| EA822A-58 | 58mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 7,940円 | 7,940円 |
| EA822A-60 | 60mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 7,940円 | 7,940円 |
| EA822A-61 | 61mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 8,580円 | 8,580円 |
| EA822A-65 | 65mm 超硬付ホールソー(カッターのみ) | 1 | 8,580円 | 8,580円 |

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.