

0.50x 22mm ストレートドリル(HSS/10本)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA824FK-0.5	0.50x 22mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	660円	660円
EA824FK-0.6	0.60x 24mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	660円	660円
EA824FK-0.7	0.70x 28mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	660円	660円
EA824FK-0.8	0.80x 30mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	660円	660円
EA824FK-0.9	0.90x 32mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	700円	700円
EA824FK-1.0	1.00x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	700円	700円
EA824FK-1.1	1.10x 36mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	700円	700円
EA824FK-1.2	1.20x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	700円	700円
EA824FK-1.3	1.30x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	700円	700円
EA824FK-1.4	1.40x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	700円	700円
EA824FK-1.5	1.50x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	700円	700円
EA824FK-1.6	1.60x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	745円	745円
EA824FK-1.7	1.70x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	745円	745円
EA824FK-1.8	1.80x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	745円	745円
EA824FK-1.9	1.90x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	745円	745円
EA824FK-2.0	2.00x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	745円	745円
EA824FK-2.1	2.10x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	790円	790円
EA824FK-2.2	2.20x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	790円	790円
EA824FK-2.3	2.30x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	790円	790円
EA824FK-2.4	2.40x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	790円	790円
EA824FK-2.5	2.50x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	790円	790円
EA824FK-2.6	2.60x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	875円	875円

EA824FK-2.7	2.70x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	875円	875円
EA824FK-2.8	2.80x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	875円	875円
EA824FK-2.9	2.90x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	875円	875円
EA824FK-3.0	3.00x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	790円	790円
EA824FK-3.1	3.10x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	920円	920円
EA824FK-3.2	3.20x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	920円	920円
EA824FK-3.3	3.30x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,010円	1,010円
EA824FK-3.4	3.40x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,010円	1,010円
EA824FK-3.5	3.50x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	875円	875円
EA824FK-3.6	3.60x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,450円	1,450円
EA824FK-3.7	3.70x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,450円	1,450円
EA824FK-3.8	3.80x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,450円	1,450円
EA824FK-3.9	3.90x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,450円	1,450円
EA824FK-4.0	4.00x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,230円	1,230円
EA824FK-4.1	4.10x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,580円	1,580円
EA824FK-4.2	4.20x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,580円	1,580円
EA824FK-4.3	4.30x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,800円	1,800円
EA824FK-4.4	4.40x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,800円	1,800円
EA824FK-4.5	4.50x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,580円	1,580円
EA824FK-4.6	4.60x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,100円	2,100円
EA824FK-4.7	4.70x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,100円	2,100円
EA824FK-4.8	4.80x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,100円	2,100円
EA824FK-4.9	4.90x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,100円	2,100円
EA824FK-5.0	5.00x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	1,840円	1,840円
EA824FK-5.1	5.10x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,370円	2,370円
EA824FK-5.2	5.20x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,060円	2,060円
EA824FK-5.3	5.30x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,370円	2,370円
EA824FK-5.4	5.40x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,370円	2,370円
EA824FK-5.5	5.50x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,060円	2,060円
EA824FK-5.6	5.60x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,720円	2,720円
EA824FK-5.7	5.70x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,720円	2,720円
EA824FK-5.8	5.80x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,720円	2,720円
EA824FK-5.9	5.90x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,720円	2,720円

EA824FK-6.0	6.00x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,410円	2,410円
EA824FK-6.1	6.10x101mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,940円	2,940円
EA824FK-6.2	6.20x101mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,940円	2,940円
EA824FK-6.3	6.30x101mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,940円	2,940円
EA824FK-6.4	6.40x101mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,940円	2,940円
EA824FK-6.5	6.50x101mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	2,630円	2,630円
EA824FK-6.6	6.60x101mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	3,640円	3,640円
EA824FK-6.7	6.70x101mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	3,640円	3,640円
EA824FK-6.8	6.80x109mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	3,150円	3,150円
EA824FK-6.9	6.90x109mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	3,640円	3,640円
EA824FK-7.0	7.00x109mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	3,150円	3,150円
EA824FK-7.1	7.10x109mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	4,210円	4,210円
EA824FK-7.2	7.20x109mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	4,210円	4,210円
EA824FK-7.3	7.30x109mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	4,210円	4,210円
EA824FK-7.4	7.40x109mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	4,210円	4,210円
EA824FK-7.5	7.50x109mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	3,640円	3,640円
EA824FK-7.6	7.60x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,130円	5,130円
EA824FK-7.7	7.70x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,130円	5,130円
EA824FK-7.8	7.80x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,130円	5,130円
EA824FK-7.9	7.90x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,130円	5,130円
EA824FK-8.0	8.00x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	4,470円	4,470円
EA824FK-8.1	8.10x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,430円	5,430円
EA824FK-8.2	8.20x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,430円	5,430円
EA824FK-8.3	8.30x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,430円	5,430円
EA824FK-8.4	8.40x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,430円	5,430円
EA824FK-8.5	8.50x117mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	4,690円	4,690円
EA824FK-8.6	8.60x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,090円	6,090円
EA824FK-8.7	8.70x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,090円	6,090円
EA824FK-8.8	8.80x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,090円	6,090円
EA824FK-8.9	8.90x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,090円	6,090円
EA824FK-9.0	9.00x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,260円	5,260円
EA824FK-9.1	9.10x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,570円	6,570円
EA824FK-9.2	9.20x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,570円	6,570円

EA824FK-9.3	9.30x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,570円	6,570円
EA824FK-9.4	9.40x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,570円	6,570円
EA824FK-9.5	9.50x125mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	5,700円	5,700円
EA824FK-9.6	9.60x133mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	7,360円	7,360円
EA824FK-9.7	9.70x133mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	7,360円	7,360円
EA824FK-9.8	9.80x133mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	7,360円	7,360円
EA824FK-9.9	9.90x133mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	7,360円	7,360円
EA824FK-10.0	10.00x133mm ストレートドリル(HSS/10本)	10	6,400円	6,400円
EA824FK-10.1	10.10x133mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	3,880円	3,880円
EA824FK-10.2	10.20x133mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	3,880円	3,880円
EA824FK-10.3	10.30x133mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	3,880円	3,880円
EA824FK-10.4	10.40x133mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	3,880円	3,880円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.