

1.0x 34mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA824FM-1.0	1.0x 34mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	830円	830円
EA824FM-1.1	1.1x 36mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,100円	1,100円
EA824FM-1.2	1.2x 38mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,100円	1,100円
EA824FM-1.3	1.3x 38mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,100円	1,100円
EA824FM-1.4	1.4x 38mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,100円	1,100円
EA824FM-1.5	1.5x 40mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	920円	920円
EA824FM-1.6	1.6x 43mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,310円	1,310円
EA824FM-1.7	1.7x 43mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,310円	1,310円
EA824FM-1.8	1.8x 46mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,310円	1,310円
EA824FM-1.9	1.9x 46mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,310円	1,310円
EA824FM-2.0	2.0x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,100円	1,100円
EA824FM-2.1	2.1x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,450円	1,450円
EA824FM-2.2	2.2x 53mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,450円	1,450円
EA824FM-2.3	2.3x 53mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,450円	1,450円
EA824FM-2.4	2.4x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,450円	1,450円
EA824FM-2.5	2.5x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,310円	1,310円
EA824FM-2.6	2.6x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,540円	2,540円
EA824FM-2.7	2.7x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,540円	2,540円
EA824FM-2.8	2.8x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,540円	2,540円
EA824FM-2.9	2.9x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,540円	2,540円
EA824FM-3.0	3.0x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	1,880円	1,880円
EA824FM-3.1	3.1x 65mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,760円	2,760円

EA824FM-3.2	3.2x 65mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,760円	2,760円
EA824FM-3.3	3.3x 65mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,060円	2,060円
EA824FM-3.4	3.4x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,760円	2,760円
EA824FM-3.5	3.5x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,060円	2,060円
EA824FM-3.6	3.6x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,020円	3,020円
EA824FM-3.7	3.7x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,020円	3,020円
EA824FM-3.8	3.8x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,020円	3,020円
EA824FM-3.9	3.9x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,020円	3,020円
EA824FM-4.0	4.0x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	2,500円	2,500円
EA824FM-4.1	4.1x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,590円	3,590円
EA824FM-4.2	4.2x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,070円	3,070円
EA824FM-4.3	4.3x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,590円	3,590円
EA824FM-4.4	4.4x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,590円	3,590円
EA824FM-4.5	4.5x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,070円	3,070円
EA824FM-4.6	4.6x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,990円	3,990円
EA824FM-4.7	4.7x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,990円	3,990円
EA824FM-4.8	4.8x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,990円	3,990円
EA824FM-4.9	4.9x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,990円	3,990円
EA824FM-5.0	5.0x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	3,810円	3,810円
EA824FM-5.1	5.1x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,560円	4,560円
EA824FM-5.2	5.2x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,560円	4,560円
EA824FM-5.3	5.3x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,560円	4,560円
EA824FM-5.4	5.4x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,560円	4,560円
EA824FM-5.5	5.5x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,070円	4,070円
EA824FM-5.6	5.6x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,990円	4,990円
EA824FM-5.7	5.7x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,990円	4,990円
EA824FM-5.8	5.8x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,990円	4,990円
EA824FM-5.9	5.9x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,990円	4,990円
EA824FM-6.0	6.0x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	4,690円	4,690円
EA824FM-6.1	6.1x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	5,740円	5,740円
EA824FM-6.2	6.2x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	5,740円	5,740円
EA824FM-6.3	6.3x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	5,740円	5,740円
EA824FM-6.4	6.4x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	5,740円	5,740円

EA824FM-6.5	6.5x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	5,170円	5,170円
EA824FM-6.6	6.6x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	6,830円	6,830円
EA824FM-6.7	6.7x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	6,830円	6,830円
EA824FM-6.8	6.8x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	6,090円	6,090円
EA824FM-6.9	6.9x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	6,830円	6,830円
EA824FM-7.0	7.0x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	6,090円	6,090円
EA824FM-7.1	7.1x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	7,750円	7,750円
EA824FM-7.2	7.2x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	7,750円	7,750円
EA824FM-7.3	7.3x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	7,750円	7,750円
EA824FM-7.4	7.4x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	7,750円	7,750円
EA824FM-7.5	7.5x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	7,140円	7,140円
EA824FM-7.6	7.6x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	10,300円	10,300円
EA824FM-7.7	7.7x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	10,300円	10,300円
EA824FM-7.8	7.8x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	10,300円	10,300円
EA824FM-7.9	7.9x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	10,300円	10,300円
EA824FM-8.0	8.0x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	9,200円	9,200円
EA824FM-8.1	8.1x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	11,000円	11,000円
EA824FM-8.2	8.2x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	11,000円	11,000円
EA824FM-8.3	8.3x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	11,000円	11,000円
EA824FM-8.4	8.4x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	11,000円	11,000円
EA824FM-8.5	8.5x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	9,770円	9,770円
EA824FM-8.6	8.6x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	12,100円	12,100円
EA824FM-8.7	8.7x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	12,100円	12,100円
EA824FM-8.8	8.8x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	12,100円	12,100円
EA824FM-8.9	8.9x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	12,100円	12,100円
EA824FM-9.0	9.0x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	10,800円	10,800円
EA824FM-9.1	9.1x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	13,100円	13,100円
EA824FM-9.2	9.2x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	13,100円	13,100円
EA824FM-9.3	9.3x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	13,100円	13,100円
EA824FM-9.4	9.4x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	13,100円	13,100円
EA824FM-9.5	9.5x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	11,800円	11,800円
EA824FM-9.6	9.6x133mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	15,900円	15,900円
EA824FM-9.7	9.7x133mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	15,900円	15,900円

EA824FM-9.8	9.8x133mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	15,900円	15,900円
EA824FM-9.9	9.9x133mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	15,900円	15,900円
EA824FM-10.0	10.0x133mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)	10	14,200円	14,200円
EA824FM-10.2	10.2x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)	5	7,750円	7,750円
EA824FM-10.5	10.5x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)	5	7,750円	7,750円
EA824FM-11.0	11.0x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)	5	8,300円	8,300円
EA824FM-11.2	11.2x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)	5	8,940円	8,940円
EA824FM-11.5	11.5x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)	5	8,940円	8,940円
EA824FM-12.0	12.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)	5	10,400円	10,400円
EA824FM-12.5	12.5x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)	5	11,000円	11,000円
EA824FM-13.0	13.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)	5	12,000円	12,000円

株式会社エスコ

大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.