

M 2x 0.4 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)のバリエーション



| EA品番         | 商品名                             | 入数 | 販売価格<br>(税抜) | カタログ価格<br>(税抜) |
|--------------|---------------------------------|----|--------------|----------------|
| EA829SF-2A   | M 2x 0.4 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)  | 1  | 2,360円       | 2,360円         |
| EA829SF-2.3A | M2.3x 0.4 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理) | 1  | 2,130円       | 2,130円         |
| EA829SF-2.5A | M2.5x0.45 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理) | 1  | 1,870円       | 1,870円         |
| EA829SF-2.6A | M2.6x0.45 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理) | 1  | 1,640円       | 1,640円         |
| EA829SF-3    | M 3x0.5 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 1,180円       | 1,180円         |
| EA829SF-3.5  | M3.5x0.6 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)  | 1  | 1,450円       | 1,450円         |
| EA829SF-4    | M 4x0.7 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 1,140円       | 1,140円         |
| EA829SF-5    | M 5x0.8 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 1,170円       | 1,170円         |
| EA829SF-6    | M 6x1.0 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 1,250円       | 1,250円         |
| EA829SF-8    | M 8x1.25 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)  | 1  | 1,850円       | 1,850円         |
| EA829SF-10   | M10x1.5 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 2,300円       | 2,300円         |
| EA829SF-10B  | M10x1.25 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)  | 1  | 2,300円       | 2,300円         |
| EA829SF-12   | M12x1.75 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)  | 1  | 3,160円       | 3,160円         |
| EA829SF-12B  | M12x1.5 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 3,540円       | 3,540円         |
| EA829SF-12C  | M12x1.25 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)  | 1  | 3,540円       | 3,540円         |
| EA829SF-14   | M14x2.0 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 4,910円       | 4,910円         |
| EA829SF-14B  | M14x1.5 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 4,910円       | 4,910円         |
| EA829SF-16   | M16x2.0 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 6,580円       | 6,580円         |
| EA829SF-16B  | M16x1.5 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 6,580円       | 6,580円         |
| EA829SF-18   | M18x2.5 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 8,980円       | 8,980円         |
| EA829SF-18B  | M18x1.5 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 8,980円       | 8,980円         |
| EA829SF-20   | M20x2.5 スパ イラタツプ° (軟鋼・深穴・珪処理)   | 1  | 11,800円      | 11,800円        |
|              |                                 |    |              |                |

|              |                                |   |         |         |
|--------------|--------------------------------|---|---------|---------|
| EA829SF-20B  | M20x1.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理)  | 1 | 11,800円 | 11,800円 |
| EA829SF-22A  | M22x 2.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 15,100円 | 15,100円 |
| EA829SF-22BA | M22x 1.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 15,100円 | 15,100円 |
| EA829SF-24A  | M24x 3.0 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 18,800円 | 18,800円 |
| EA829SF-24BA | M24x 1.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 18,800円 | 18,800円 |
| EA829SF-27A  | M27x 3.0 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 26,600円 | 26,600円 |
| EA829SF-27BA | M27x 1.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 26,600円 | 26,600円 |
| EA829SF-30A  | M30x 3.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 34,000円 | 34,000円 |
| EA829SF-30BA | M30x 1.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 34,000円 | 34,000円 |
| EA829SF-33   | M33x 3.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 38,700円 | 38,700円 |
| EA829SF-33B  | M33x 1.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 38,700円 | 38,700円 |
| EA829SF-36   | M36x 4.0 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 45,600円 | 45,600円 |
| EA829SF-36B  | M36x 1.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 45,600円 | 45,600円 |
| EA829SF-42   | M42x 4.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 64,000円 | 64,000円 |
| EA829SF-42B  | M42x 1.5 スパ°イラルタップ°(軟鋼・深穴・耗処理) | 1 | 64,000円 | 64,000円 |

## 株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.