

M3 x 5 [高強度・高張力]六角穴付ボルトのバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA949DJ-305	M3 x 5 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	385円	385円
EA949DJ-306	M3 x 6 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	510円	510円
EA949DJ-308	M3 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	365円	365円
EA949DJ-310	M3 x 10 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	340円	340円
EA949DJ-312	M3 x 12 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	380円	380円
EA949DJ-316	M3 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	395円	395円
EA949DJ-320	M3 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	390円	390円
EA949DJ-325	M3 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	470円	470円
EA949DJ-330	M3 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	250円	250円
EA949DJ-408	M4 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	310円	310円
EA949DJ-410	M4 x 10 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	380円	380円
EA949DJ-415	M4 x 15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	330円	330円
EA949DJ-418	M4 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	355円	355円
EA949DJ-425	M4 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	360円	360円
EA949DJ-430	M4 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	420円	420円
EA949DJ-435	M4 x 35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	480円	480円
EA949DJ-440	M4 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	265円	265円
EA949DJ-508	M5 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	365円	365円
EA949DJ-515	M5 x 15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	430円	430円
EA949DJ-518	M5 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	375円	375円
EA949DJ-520	M5 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	450円	450円
EA949DJ-525	M5 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	455円	455円

EA949DJ-535	M5 x 35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	245円	245円
EA949DJ-540	M5 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	250円	250円
EA949DJ-550	M5 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	335円	335円
EA949DJ-612	M6 x 12 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	400円	400円
EA949DJ-614	M6 x 14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	475円	475円
EA949DJ-616	M6 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	470円	470円
EA949DJ-620	M6 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	390円	390円
EA949DJ-625	M6 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	450円	450円
EA949DJ-630	M6 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	4	445円	445円
EA949DJ-640	M6 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	255円	255円
EA949DJ-650	M6 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	285円	285円
EA949DJ-816	M8 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	270円	270円
EA949DJ-818	M8 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	395円	395円
EA949DJ-820	M8 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	315円	315円
EA949DJ-825	M8 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	320円	320円
EA949DJ-830	M8 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	320円	320円
EA949DJ-840	M8 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	375円	375円
EA949DJ-850	M8 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	490円	490円
EA949DJ-860	M8 x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	470円	470円
EA949DJ-875	M8 x 75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	340円	340円
EA949DJ-1020	M10x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	490円	490円
EA949DJ-1025	M10x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	400円	400円
EA949DJ-1030	M10x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	490円	490円
EA949DJ-1040	M10x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	435円	435円
EA949DJ-1050	M10x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	2	510円	510円
EA949DJ-1060	M10x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	400円	400円
EA949DJ-1075	M10x 75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	420円	420円
EA949DJ-1090	M10x 90 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	505円	505円
EA949DJ-1100	M10x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	600円	600円
EA949DJ-2025	M12x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	375円	375円
EA949DJ-2030	M12x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	355円	355円
EA949DJ-2040	M12x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	460円	460円
EA949DJ-2050	M12x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	450円	450円

EA949DJ-2060	M12x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	560円	560円
EA949DJ-2070	M12x 70 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	680円	680円
EA949DJ-2090	M12x 90 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	520円	520円
EA949DJ-2100	M12x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	1,060円	1,060円
EA949DJ-3050	M16x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	840円	840円
EA949DJ-3060	M16x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	1,010円	1,010円
EA949DJ-3080	M16x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	1,240円	1,240円
EA949DJ-3100	M16x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	1,320円	1,320円
EA949DJ-4060	M20x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	1,920円	1,920円
EA949DJ-4080	M20x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	2,730円	2,730円
EA949DJ-4100	M20x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	3,330円	3,330円
EA949DJ-5060	M24x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	4,370円	4,370円
EA949DJ-5080	M24x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	5,100円	5,100円
EA949DJ-5100	M24x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト	1	6,820円	6,820円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.