

M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA949DW-601	M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	750円	750円
EA949DW-602	M 6x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	795円	795円
EA949DW-603	M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	815円	815円
EA949DW-605	M 6x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	910円	910円
EA949DW-608	M 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	1,070円	1,070円
EA949DW-610	M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	1,160円	1,160円
EA949DW-801	M 8x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	1,320円	1,320円
EA949DW-802	M 8x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	1,360円	1,360円
EA949DW-803	M 8x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	1,380円	1,380円
EA949DW-804	M 8x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	1,450円	1,450円
EA949DW-805	M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	1,590円	1,590円
EA949DW-809	M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	1,840円	1,840円
EA949DW-1001	M10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	2,560円	2,560円
EA949DW-1002	M10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	2,630円	2,630円
EA949DW-1003	M10x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	2,720円	2,720円
EA949DW-1004	M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	2,810円	2,810円
EA949DW-1005	M10x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	2,900円	2,900円
EA949DW-1006	M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	2,970円	2,970円
EA949DW-1007	M10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	3,200円	3,200円
EA949DW-1008	M10x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	3,450円	3,450円
EA949DW-1202	M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	3,490円	3,490円
EA949DW-1203	M12x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	3,580円	3,580円

EA949DW-1204	M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	3,720円	3,720円
EA949DW-1206	M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	3,920円	3,920円
EA949DW-1208	M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	4,110円	4,110円
EA949DW-1209	M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	4,510円	4,510円
EA949DW-1210	M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	4,740円	4,740円
EA949DW-1602	M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	7,980円	7,980円
EA949DW-1604	M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	8,640円	8,640円
EA949DW-1606	M16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャー付半ネジ)	1	9,190円	9,190円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.