

EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA949LX-1203	M 3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/100枚)	100	270円	270円
EA949LX-1204	M 4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚)	40	250円	250円
EA949LX-1205	M 5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚)	40	295円	295円
EA949LX-1206	M 6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚)	30	270円	270円
EA949LX-1208	M 8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/16枚)	16	385円	385円
EA949LX-1303	M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/120枚)	120	295円	295円
EA949LX-1303F	M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/20枚)	20	135円	135円
EA949LX-1304	M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚)	50	250円	250円
EA949LX-1304F	M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)	16	160円	160円
EA949LX-1305	M5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/35枚)	35	250円	250円
EA949LX-1305F	M5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)	16	180円	180円
EA949LX-1306	M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/24枚)	24	385円	385円
EA949LX-1306F	M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/12枚)	12	180円	180円
EA949LX-1308	M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)	16	410円	410円
EA949LX-1308F	M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/6枚)	6	230円	230円
EA949LX-1310	M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/6枚)	6	365円	365円
EA949LX-1310F	M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)	4	230円	230円
EA949LX-1312	M12 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)	4	365円	365円
EA949LX-1312F	M12 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)	2	250円	250円
EA949LX-1314	M14 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)	4	500円	500円
EA949LX-1314F	M14 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)	2	270円	270円
EA949LX-1316	M16 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)	4	610円	610円
EA949LX-1316F	M16 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)	2	295円	295円
EA949LX-1318	M18 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)	4	725円	725円
EA949LX-1318F	M18 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)	1	270円	270円

EA949LX-1320	M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)	4	955円	955円
EA949LX-1320F	M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)	1	320円	320円
EA949LX-1322	M22 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)	4	975円	975円
EA949LX-1322F	M22 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)	1	365円	365円
EA949LX-1324	M24 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)	4	1,380円	1,380円
EA949LX-1324F	M24 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)	1	385円	385円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.