

M3-0.5x3mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA949VD-3L	M3-0.5x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	890円	890円
EA949VD-3M	M3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	870円	870円
EA949VD-3S	M3-0.5x3mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	800円	800円
EA949VD-4L	M4-0.7x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	890円	890円
EA949VD-4M	M4-0.7x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	870円	870円
EA949VD-4S	M4-0.7x4mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	800円	800円
EA949VD-5L	M5-0.8x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	890円	890円
EA949VD-5M	M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	870円	870円
EA949VD-5S	M5-0.8x5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	800円	800円
EA949VD-6L	M6-1.0x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	890円	890円
EA949VD-6M	M6-1.0x9mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	870円	870円
EA949VD-6S	M6-1.0x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	800円	800円
EA949VD-7LA	M7-1.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	905円	905円
EA949VD-7M	M7-1.0x10.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	870円	870円
EA949VD-7S	M7-1.0x7mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	850円	850円
EA949VD-8L	M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	1,160円	1,160円
EA949VD-8M	M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	1,020円	1,020円
EA949VD-8S	M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	905円	905円
EA949VD-10L	M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	1,540円	1,540円
EA949VD-10M	M10-1.5x15mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	1,180円	1,180円
EA949VD-10S	M10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	1,000円	1,000円
EA949VD-12L	M12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	2,450円	2,450円

EA949VD-12M	M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	1,810円	1,810円
EA949VD-12S	M12-1.75x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)	10	1,270円	1,270円
EA949VD-14L	M14-2.0x28mm リコイルインサートネジ(並目/5個)	5	1,990円	1,990円
EA949VD-14M	M14-2.0x21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)	5	1,540円	1,540円
EA949VD-14S	M14-2.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)	5	1,360円	1,360円
EA949VD-16L	M16-2.0x32mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)	5	2,540円	2,540円
EA949VD-16M	M16-2.0x24mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)	5	1,990円	1,990円
EA949VD-16S	M16-2.0x16mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)	5	1,670円	1,670円
EA949VD-18M	M18-2.5x27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)	5	2,830円	2,830円
EA949VD-20M	M20-2.5x30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)	5	2,900円	2,900円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.