

M10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA949VF-10M	M10-1.0x15mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)	10	1,180円	1,180円
EA949VF-10S	M10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)	10	1,000円	1,000円
EA949VF-12L	M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)	10	2,470円	2,470円
EA949VF-12M	M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)	10	1,810円	1,810円
EA949VF-12S	M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)	10	1,270円	1,270円
EA949VF-14M	M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)	5	1,540円	1,540円
EA949VF-18M	M18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)	5	2,830円	2,830円
EA949VF-20M	M20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)	5	2,900円	2,900円

株式会社エスコ

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.