

M3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ[®] (タンク[®]レス/100個)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA949VR-3L	M3-0.5x 6mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,740円	4,740円
EA949VR-3M	M3-0.5x 4.5mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,420円	4,420円
EA949VR-3S	M3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,060円	4,060円
EA949VR-4L	M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	5,090円	5,090円
EA949VR-4M	M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,590円	4,590円
EA949VR-4S	M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,080円	4,080円
EA949VR-5L	M5-0.8x 10mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	5,090円	5,090円
EA949VR-5M	M5-0.8x 7.5mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,590円	4,590円
EA949VR-5S	M5-0.8x 5mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,100円	4,100円
EA949VR-6L	M6-1.0x 12mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	5,090円	5,090円
EA949VR-6M	M6-1.0x 9mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,620円	4,620円
EA949VR-6S	M6-1.0x 6mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	4,300円	4,300円
EA949VR-8L	M8-1.25x 16mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	5,750円	5,750円
EA949VR-8M	M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	5,560円	5,560円
EA949VR-8S	M8-1.25x 8mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	5,190円	5,190円
EA949VR-10L	M10-1.5x 20mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	7,240円	7,240円
EA949VR-10M	M10-1.5x 15mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	6,650円	6,650円
EA949VR-10S	M10-1.5x 10mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	6,280円	6,280円
EA949VR-12L	M12-1.75x 24mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	16,000円	16,000円
EA949VR-12M	M12-1.75x 18mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	12,000円	12,000円
EA949VR-12S	M12-1.75x 12mm リコイルインサートネジ [®] (タンク [®] レス/100個)	100	8,890円	8,890円

大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.