

品番：EA309A-26

品名：粉末銀ろう(ろう4g/フラックス4g)



販売価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
カタログ価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/22 03:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0074ページ		



※ロウ付けと半田付け
銀ろうを熱いた溶媒をロウ付け、半田付け
の両方に用いることができます。
※ロウ材の取扱い
— 溶媒は、必ずしも、銀の融点の低い、
溶媒に溶解する際は溶解する溶媒物の
揮発/燃焼/引火、危険な状態に陥る
恐れから安全に取扱いする必要があります。



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-150
材質	銀	作業温度	650℃
全長	70mm	内容量	粉末銀ろう4g、フラックス4g
引張強度	441N/m ² (45kgf/m ²)		
粉末タイプのロウ材です。			
かくはん用ヘラ付			
接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。			
ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。			
カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。			
使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.