

品番：EA475GH-63

品名：6.5mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用)



販売価格	8,300円(税抜)／9,130円(税込)		
カタログ価格	8,300円(税抜)／9,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/01 02:37現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1162ページ		



ナイロン66とは
ポリアミド66樹脂の中でも結晶化度が高く、エンジニアリングプラスチックに属する材料で、ナイロン66よりも摩擦性のほかにも耐油性や耐薬品性、高強度に優れています。

検索


入力欄

検索

検索結果

検索結果

検索結果



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AFLM30-1
適用バンド幅	4.8mmまで	サイズ	26×18×17.2mm
適用アルミフレーム	板厚:2.5～3.0mm 溝幅:6.2～6.5mm 外形:30mm角	使用温度範囲	-40～+85℃
材質	66ナイロン	色	乳白
入数	100個		
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。			
イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。			
板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。			
逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き			
90度回して完了が指先でわかるリブ機構			
フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。			
フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要			
水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。			
UL規格認定品 (UL94V-2)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.