

品番：EA514BF-40

品名：ノズルテスター(ディーゼルエンジン用)



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 67 (2026/04/06 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0304ページ		



#### 仕様

タンク容量	1L	加圧能力	60MPa
測定範囲	0~60MPa	最小目盛	1MPa
サイズ	160×100×380mm	ゲージ径	88mm
材質	アルミニウム合金	重量	4kg
付属品	高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス) 高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス)		
ディーゼルエンジン用			
ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.