

品番 : EA541XD-1

品名 : 25mm/609mm ワイヤークッター(油圧式)



販売価格	286,600円(税抜) / 315,260円(税込)		
カタログ価格	286,600円(税抜) / 315,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0104ページ		

#### 仕様

出力	120kN	全長(mm)	609
切断能力(φ mm)	ワイヤーロープ: JIS 6×7(1号):25 6×12(2号):30 JIS 6×19(3号):30  丸棒: 軟銅丸棒:35 アルミ丸棒:28 軟銅棒(SS41以下):22 鉄筋コンクリート用棒鋼:20  より線: 裸硬銅より線:41.6(1000m <sup>㎡</sup> ) 裸硬アルミより線(HAL):46.2 (1260m <sup>㎡</sup> ) 鋼心アルミより線(ACSR):46.2 (1160m <sup>㎡</sup> ) 亜鉛メッキより線: JIS 1×7(2号):15 JIS 1×19(3号):20  ケーブル: C.C.Pケーブル:55 鉛ケーブル:55 地中線ケーブル:55	重量	8.1kg

手動油圧式ワイヤークッターです。

ワイヤー、丸棒等切断。

ケース付

ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。

ピアノ線・PC鋼線は切断できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.