

品番：EA763AD-71A

品名：AC100V/108W/17畳 空気清浄機



販売価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/01 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	MSAP-AC100
消費電力(50／60Hz)	静音:38/35W 標準:54/57W 強:71/81W ターボ:85/108W	サイズ	400(W)×168(D)×536(H)mm
重量	5.5kg	適用床面積	28㎡(17畳)
電源	AC100V(50/60Hz共用)	運転モード	静音／標準／強／自動／ターボ
風量(50/60Hz)	静音:1.2/1.0m3/分 標準:2.9m3/分 強:3.4/3.2m3/分 ターボ:3.7/3.9m3/分	運転音(50/60Hz)	静音:28/25 dB 標準:48/42 dB 強:50/49 dB ターボ:53/55 dB
コードの長さ	2m	替フィルター	EA763AD-102、EA763AD-103

高感度ほこりセンサーで空気の汚れを常にチェックし、すばやく清浄
大型モニターに表示された数値とバックライトの色で空気のキレイが見えるから安心。
集塵フィルター(HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄力を発揮し、花粉・ほこり・においを除去します。
空気の汚れをスピード清浄
大型モニターでほこりの量を数値化
広い空間もしっかり清浄

代替品

	品番EA763AD-68 コメント16畳用/アイリスオーヤマ
	品番EA763AD-31D コメント16畳用/象印

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.