

品番：EA824WG-223

品名：23x135mm オーガービット(インパクト・ドリル兼用)



販売価格	2,420円(税抜)／2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜)／2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/19 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0996ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm(1/4")	サイズ(mm)	23(先端)
全長	250mm	有効長(mm)	135
重量(g)	201	材質	普通鋼
適正回転数	3,000rpm以下		
インパクトドライバでの少し深めの貫通穴あけに			
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えられバッテリー寿命が20%UPします			
ドリル先端が先ネジタイプです			
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.