

品番：EA829BD-10

品名：M10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)



販売価格	2,070円(税抜)／2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜)／2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/04/30 19:53現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0942ページ		



仕様

六角軸ポイントタップ&ドリル			
ドリルサイズ		タップサイズ	M10.0×1.5mm
対応加工材厚み		回転数	鉄工:300rpm、非鉄・樹脂:450rpm
全長	78mm	呼び	M10
口幅	六角軸1/4”(6.35mm)	くびれ部分までの長さ	14mm
材質	HSS	重量	35g
貫通穴用			
電動工具でタップを立てることができます。			
熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。			
対応被削材	鉄、真鍮、アルミ、樹脂		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.