

品番：EA933AS-4

品名：50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,940円(税抜) / 2,134円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,940円(税抜) / 2,134円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/10 01:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1468ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| メーカー | 3M | 型番 | TL90J50ML |
| 内容量 | 50ml | 使用温度範囲 | -54~200℃ |
| 液色 | 緑 | 硬化時間 | 30分 |
| 粘度 | 20~55mPa·s | 比重 | 1.1 |
| 推奨ねじ径 | M2以上M12以下 | 脱出トルク | 30Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用) |
| 破壊トルク | 15Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用) | | |

超低粘度

中接着

嫌気性接着剤

取り外し可能

既に締付け済みのねじのゆるみ止めに (後浸透タイプ)

小径のねじ(M12以下)のゆるみ止め、シールに

耐熱性に優れています。

振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。

穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。

ロックワッシャーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.