

品番：EA991JW-32

品名：φ50mm へール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,450円(税抜) / 10,395円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,450円(税抜) / 10,395円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/24 03:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0635ページ                      |      |   |



汚れず! こぼれず! ムダがない!  
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓

#### 仕様

|      |   |        |  |
|------|---|--------|--|
| メーカー | ミヤサカ工業  | 型番     | MWC-50BSG  |
| 適用   | 研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)から、アルコールなど | 取付容器   | ペール缶・一斗缶   |
| 口径   | JISB型口金 φ50mm                                       | コック吐出径 | 外径: φ19mm<br>口径: φ15mm                             |
| 色    | 緑   | サイズ    | 55×150mm   |
| 重量   | 290g  | 材質     | バルブ: 黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ)<br>取付部・エルボ: PP<br>パッキン: NBR |

簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群

可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ

研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液等に対応  
(溶剤を除くほとんどの液体に対応)

レバーの色分けで液体の種類分けが可能!

JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ50に対応

バルブ部は黄銅製1/2フルポアタイプ

※コックをつけると缶が密封状態になります。  
必ず空気穴を開けてください。

※溶剤、ガソリン等には使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.