

■スポットフレーム プロ RZ-511CR


JAN : 4953571 015118

EA303HF-11

充てん式トーチ スポットフレーム プロ
SPOT FLAME Pro RZ-511CR

細作業に適した
置きタイプの小型トーチ

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。



操作性に優れたトリガー式

点火↔消火は指一本でライター感覚!
さまざまな気配り機能で効率良く作業
ができます。



圧電
着火

ホールド機能付き
安全設計



ポンペは付属していません。

細作業に適した置きタイプの小型トーチ

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。

外形寸法 : 長さ90×幅70×高さ146mm

重量 : 188g(本体のみ)

ガス消費量 : 0.28g/分※1

ガス充てん量 : 約7g

発熱量 : 0.23kW(200kcal/h)※1

火口径 : φ12mm

火炎温度 : 800℃~1,300℃

点火方式 : 圧電着火方式

※1 当社実験室データによる。


3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。



カセットガスからの充てんも可能



スタビライザーを取り外して充てんします。



用途



装飾品の修理



模型作り



竹細工



あぶり料理

- ・各種アートクラフト
- ・料理の焦げ目付け
- ・スタンドグラス
- ・時代焼き
- ・七宝焼き
- ・竹細工
- ・とんぼ玉制作
- ・ガラス細工
- ・籐工芸
- ・彫金