

作業性と耐久性を両立した ブラスト用手袋

サンドブラスト

ショットブラスト

グリットブラスト


ガンを持つ右手は
1.2mm厚で作業性向上

摩耗で削れやすい左手は
1.7mm厚で耐久性向上

片手販売
対応

制電配合

- キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付と、袖口ストレートのフランジ無しがあります。
- 摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
- 片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
- 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
- 手袋内側に表面処理を施しているため、着脱しやすくなっています。



【826】



【829】

※掲載している写真はイメージです。色合いが異なる場合がございます。

ブラスト用手袋(フランジ付)

	タイプ	厚み (mm)	全長 (cm)	掌周 (cm)	中指長 (cm)
EA354BJ-5	右手	1.2	60	25	8.4
EA354BJ-6	左手	1.7	60	25	8.4
EA354BJ-7	ペア	右1.2/ 左 1.7	60	25	8.4

ブラスト用手袋(フランジ無)

	タイプ	厚み (mm)	全長 (cm)	掌周 (cm)	中指長 (cm)
EA354BJ-8	右手	1.2	55	25	8.4
EA354BJ-9	左手	1.7	55	25	8.4
EA354BJ-10	ペア	右1.2/ 左 1.7	55	25	8.4

【材 質】 天然ゴム (制電配合) 【サイズ】 フリー
【カラー】 ブラック 【生産国】 日本

フランジ寸法

フランジ寸法のカスタマイズ可能
※営業担当者へお問い合わせください。

