

# アングル

特長： 寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。  
溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。  
場所を取らないので持ち運びが便利です。  
使用ボルトは工業規格品をご使用ください。

-90、-180  
スチール製



-90S、-180S  
ステンレス製



仕様： L形材料規格 40mm×40mm×厚み3.2mm  
両面穴タイプ(くぎ穴なし)

サイズ：

	材質	全長
EA440AD-90	スチール製 (どぶめっき)	900mm
EA440AD-180		1800mm
EA440AD-90S	ステンレス製 (SUS304)	900mm
EA440AD-180S		1800mm

・ボルト穴…11×50(L)mm

