


折りたたみコンテナ

輸送・物流シーンで威力を発揮！ 明治ゴム化成の折りたたみコンテナ。

特長

- ◎**耐久性**…業界トップクラスの耐久力！
自動車用部品にも対応。
- ◎**高強度**…衝撃にも強くしっかりと
製品を守ります。
- ◎**高品質**…安心・安全のクオリティで
物流をサポート。



大型2段式折りたたみコンテナ (110B、130B、150B)

高さのある物でも2段に折りたたためて省スペース！
しかも強度が強く、とても頑丈・壊れにくい。

規格	タイプ	32B	40A	40B 40BBC	50A	50B 50BBC	F50B	CW50B DW50B	55B	75A	75B 75BBC	共通蓋	110B	130B	150B	台車
内容量 (ℓ)		30	40	40	48	48	48	48	55	74	74	-	116	136	155	-
重量 (kg)		1.6	2.1	2.5	2.4	2.8	3.4	3.0	3.2	3.4	3.5	0.5	5.4	5.6	6.6	4.0
色		青	青	青	青	青	青	青	青	青	青	青	青	青	青	青
内寸 (mm)	W	342	490	490	490	490	490	490	600	600	600	-	600	600	600	-
	D	273	332	332	332	332	332	332	405	405	405	-	405	405	405	-
	H	320	263	260	315	315	315	315	235	314	310	-	477	557	635	-
外寸 (mm)	W	380	530	530	530	530	536	530	650	650	650	534	650	650	650	540
	D	305	366	366	366	366	366	366	440	440	440	369	440	440	440	375
	H	333	271	271	320	320	337	320	249	329	329	18	488	568	648	120
折りたたみ後の高さ (mm)		76	70	70	86	86	100	86	80	80	80	-	150	150	150	-
圧縮荷重 (kN)		8.7	12.2	22.9 23.8	14.9	25.3 20.2	20.1	23.6 22.1	25.5	27.8	23.3 23.3	-	23.5	21.7	20.8	-

※上記40BBC、50BBC、75BBCは側面透明なタイプです。
40A、50A、75Aはメッシュタイプです。その他はベタタイプとなります。

エスコ取扱商品は、EA品番の付いている商品のみです。

■ 32B

ベタタイプ


内容量/30ℓ
色/青
内寸/342×273×320mm
外寸/380×305×333mm
圧縮荷重/8.7kN(850kgf)
EA506A-3



■ 40A

メッシュタイプ

内容量/40ℓ
色/青
内寸/490×332×263mm
外寸/530×366×271mm
圧縮荷重/12.2kN(1,200kgf)
EA506A-4



■ 40B

ベタタイプ

内容量/40ℓ
色/青
内寸/490×332×260mm
外寸/530×366×271mm
圧縮荷重/22.9kN(2,300kgf)



■ 40BBC

ベタタイプ


内容量/40ℓ
色/青
内寸/490×332×260mm
外寸/530×366×271mm
圧縮荷重/23.8kN(2,400kgf)
EA506A-19



■ 50A

メッシュタイプ


内容量/48ℓ
色/青
内寸/490×332×315mm
外寸/530×366×320mm
圧縮荷重/14.9kN(1,500kgf)
EA506A-5



■ 50B

ベタタイプ

内容量/48ℓ
色/青
内寸/490×332×315mm
外寸/530×366×320mm
圧縮荷重/25.3kN(2,550kgf)
EA506A-6



■ 50BBC

ベタタイプ

内容量/48ℓ
色/青
内寸/490×332×315mm
外寸/530×366×320mm
圧縮荷重/20.2kN(2,050kgf)
EA506A-20



■ F50B

ベタ蓋付

内容量/48ℓ
色/青
内寸/490×332×315mm
外寸/536×366×337mm
圧縮荷重/20.1kN(2,050kgf)
EA506A-51



※F30B, F40Bもございます。

■ CW50B

片側窓付

内容量/48ℓ
色/青
内寸/490×332×315mm
外寸/530×366×320mm
圧縮荷重/23.6kN(2,400kgf)
EA506A-15



■ 25B

ベタタイプ

内容量/25ℓ
色/青
内寸/402×300×223mm
外寸/437×329×234mm
圧縮荷重/14.9kN(1,500kgf)
EA506A-25



F30B…EA506A-48
F40B…EA506A-49

折りたたみコンテナ

Container

■ DW50B

両側窓付


内容量/48ℓ
色/青
内寸/490×332×315mm
外寸/530×366×320mm
圧縮荷重/22.1kN (2,250kgf)



■ 55B

ベタタイプ

内容量/55ℓ
色/青
内寸/600×405×235mm
外寸/650×440×249mm
圧縮荷重/25.5kN (2,600kgf)




■ 75A

メッシュタイプ

内容量/74ℓ
色/青
内寸/600×405×314mm
外寸/650×440×329mm
圧縮荷重/27.8kN (2,800kgf)


EA506A-8



■ 75B

ベタタイプ

内容量/74ℓ
色/青
内寸/600×405×310mm
外寸/650×440×329mm
圧縮荷重/23.3kN (2,350kgf)
EA506A-9



■ C-2


ベタタイプ

内容量/26ℓ
色/青
内寸/338×246×323mm
外寸/386×280×334mm
圧縮荷重/17.3kN (1,750kgf)



■ 上蓋


30, 40, 50用
外寸/534×369×18mm
EA506A-0



■ 110B (2段式)

ベタタイプ

内容量/116ℓ
色/青
内寸/600×405×477mm
外寸/650×440×488mm
圧縮荷重/23.5kN (2,350kgf)
EA506A-53



■ 130B (2段式)

ベタタイプ

内容量/136ℓ
色/青
内寸/600×405×557mm
外寸/650×440×568mm
圧縮荷重/21.7kN (2,200kgf)
EA506A-53A



■ 150B (2段式)


ベタタイプ

内容量/155ℓ
色/青
内寸/600×405×635mm
外寸/650×440×648mm
圧縮荷重/20.8kN (2,100kgf)
EA506A-54




■ PMI 台車

30~50用台車
外寸/540×375×120H mm
EA520AB-1



■ ワンタッチ折りたたみコンテナ M-14

内容量/14.5ℓ
色/青
内寸/372×271×137mm
外寸/400×300×165mm
圧縮荷重/6.88kN (702kgf)



※55B~150B用 (PLF台車) もあります。EA520AB-2